

RM 800 ASF

Detergente per cerchioni - facilmente scindibile -



Caratteristiche:

- * ideale per rimuovere polveri di freni, abrasioni di pneumatici e incrostazioni resistenti
- * agisce da sè - molto efficiente
- * viscoso, buona adesione sulle superfici
- * veloce separazione di olio e acqua nel separatore olio

- * rimuove depositi calcarei e tracce di fango e neve
- * offre una protezione di lunga durata
- * testato in laboratorio
- * sostanze contenute biodegradabili secondo OECD

Campi d'applicazione:

- * cerchioni di macchine e camion
- * cerchioni di motocicli
- * lavaggio di freni riparati
- * cerchioni
- * pulizia automatica cerchioni

- * unità di lavaggio, lavaggi a portale
- * idropultrici alta pressione
- * installazione self service
- * riparazione di pneumatici e cerchioni



Modalità d'uso:

- | <u>Modalità d'uso:</u> | <u>Concentrazione:</u> |
|-----------------------------|------------------------|
| * manuale ¹⁾ | * 1:10 - 1:4 |
| * pre spruzzo ¹⁾ | * 1:20 - 1:4 |
| * alta pressione | * 1:4 |
| * unità di lavaggio | * puro |
| * self-service | * puro |

Concentrazione:

Consumo:

Temperatura:

- | |
|----------------|
| * 10 - 25% |
| * 5 - 25% |
| * 1-8% |
| * 2,5 ml/ruota |
| * 7,5 ml/ruota |

- | |
|---------------|
| * fredda |
| * fredda |
| * fino a 60°C |
| * fredda |
| * fredda |

¹⁾tempo di reazione circa 1-5 min.

Misure precauzionali:

- * osservare le istruzioni del produttore di metalli leggeri e di cerchioni speciali
- * non riporre in luogo freddo

- * non lasciar asciugare la soluzione detergente di RM 800 ASF sulla superficie
- * valore pH: con soluzione all'1% circa 2

Documenti informativi:

- * certificazione della Dekra tedesca
- * certificato ASF

- * qualità testata
- * certificazione CE

